




## Kovametallikärkinen monikäyttöporasarja pitkä, Poran Ø: 6-12mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	787055 6-12
GTIN	9002741072880
Tuoteluokka	76G

### Kuvaus

#### Malli:

Kauttaaltaan timanttihiottu kovametalliterä, **erittäin terävä ja kova teräosa**. Patentoitu 4-kertainen profiili, nopea purunpoisto.

Koko pituus 400 mm, kierukkaosa 300 mm.

#### Käyttö:

Tarkka laattojen, seinärakenteiden, betonin, metallin, puun ja muovien **vakioporaus**.

#### Sisältö:

1 kpl / pora: koot (Ø) 6; 8; 10; 12 mm

#### Huomautus:

**Huomio: käytä porakonetta ilman iskua!**

### Tekninen kuvaus

Porien lukumäärä	4
Poran Ø	6 - 12 mm
Terien lkm Z	2
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	ei iskuporausta
Varsi	Lieriövarsi.
Tuotetyyppi	Monikäyttöpora

### Tarvikkeet

Kovametallinen monikäyttöporapitkä Poran Ø 8 mm	787045 8
Kovametallinen monikäyttöporapitkä Poran Ø 10 mm	787045 10
Kovametallinen monikäyttöporapitkä Poran Ø 12 mm	787045 12
Kovametallinen monikäyttöporapitkä Poran Ø 6 mm	787045 6