



## Vääntömomentinkertoja peltilaukussa, Suurin lähtökapasiteetti: 5000Nm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	659975 5000
GTIN	4018754186822
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Mekaaninen, käsikäyttöinen vääntömomentinkertoja ohjattuun ruuvien kiristämiseen. Vahvistin ja tuki laadukkaasta teräksestä. Ylikuormasuojaus vetokoneiston suojaamiseksi. **Tulopuolella** sisänelikulma vääntötyökaluille kuten räikälle, T-vääntimelle ja momenttiavaimelle. Kätevintä on käyttää kertojan kanssa momenttiavainta, jotta laitteiden enimmäiskuormitusta ja ruuvien kiristysarvoja voidaan valvoa. **Lähtöpuolella** ulkonelikulma holkkiavaimille (suuren väännön vuoksi on suositeltavaa käyttää koneruuvaimiin tarkoitettuja holkkeja).

Tarkassa planeettavaihteistossa vääntömomentti välittyy tarkkaan; pitkäaikaistarkkuus on  $\pm 5\%$ . Toimitetaan peltilaukussa.

#### Etu:

Vääntömomentinkertojan ansiosta suuri vääntövoimavälitty vastaaavan pienen vipuvarren avulla.

### Tekninen kuvaus

Irrotusnelikulma	1.1/2 tuuma
suositeltu momenttiavain / kiristysalue	400 Nm
Paino	10,4 kg
Ø D	120 mm
Rekyylisalpa	kyllä
Tukilaitteiden (reaktiolevyjen) lukumäärä	1

Ylikuormavarmistus	kyllä
Vääntömomentinsiirto / tehollinen voimankertaus	1:17
Vääntönelikulma	3/4 tuuma
Suurin lähtökapasiteetti	5000 Nm
Suurin tulokapasiteetti	294 Nm
Käyttöalennusvälitys	20:1
Pituus L	400 mm
Korkeus H	180 mm
mittaustekniikka	mekaaninen
Mittaustarkkuus	5 %
Sarja	MULTIPOWER MP300
Tuotetyyppi	Momenttiavain