



## Kovametallinen monikäyttöpora, Poran Ø: 5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	787040 5
GTIN	9002740008118
Tuoteluokka	76G

### Kuvaus

**Malli:**

Kauttaaltaan timanttihiottu kovametalliterä, **erittäin terävä ja kova teräosa**. Patentoitu 4-kertainen profiili, nopea purunpoisto.

**Käyttö:**

Tarkka laattojen, seinärakenteiden, betonin, metallin, puun ja muovien **vakioporaus**.

**Huomautus:**

**Huomio: käytä porakonetta ilman iskua!**

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	85 mm
Kierukkaosan pituus	39 mm
Poran Ø	5 mm
Terien lkm Z	2
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	ei iskuporausta
Varsi	Lieriövarsi.
Tuotetyyppi	Monikäyttöpora