



Kovametallileikkuinen reikäjyrsin, ilman keskiöporaa, Porauksen Ø: 35mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	788000 35
GTIN	4002395312559
Tuoteluokka	76G

Kuvaus

Malli:

Porakruunu varustettu **timanttihiotuilla kovametalliterillä**.

Sisäkierre M16 varrelle nro 788022.

Käyttö:

Suuren reikien ja läpivientien poraukseen **isku- tai vasaraporakoneilla** betoniin, seinärakenteisiin, luonnonkiveen jne.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	35 mm
Kokonaispituus	58 mm
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Tuotetyppi	Reikäjyrsimet

Tarvikkeet

Putkiporakruunujen kiinnitysvarsi Kokonaispituus 105 mm	788022 105
Keskiöpora Pituus 120 mm	788070 120