



Asentajan sivuleikkuri, kromattu, Kokonaispituus: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	724000 125
GTIN	4003773018506
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Kapea pää ja induktiokarkaistut terät. Terän kovuus n. 63 HRC. Matala nivel, välykset. Pihdit kromattu, muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint.	0,6 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	2,5 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	1 mm
Kokonaispituus	125 mm
päällekytkettävä aukaisujousi	ei
aukaisujousella	ei
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	muovipinnoite
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 63 HRC)

Raaka-aine	Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit