



Joustopinnepihdit, Kokonaispituus: 250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	719965 250
GTIN	4003773077329
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottujen Cobra®-vesipumppupihtien pohjalta tiheä siirtoloveus. Erikoisleuat itsekiristyvien letkunkiristimien kiinnipitämiseen; **leuat 360 käännettävät**. Mustaksi fosfatoidut pihdit.

Etu:

Vähäinen kiristysvoiman käyttötarve vipuvälityksen ansiosta. Leuat avautuvat 80 mm:iin asti.

Käyttö:

Tarttuu varmasti itsekiristyviin letkunkiristimiin, vakio-, pienois- ja lankasinkilöihin sekä joustopinnerenkaisiin.

Tekninen kuvaus

Leukaväli	80 mm
Hienosäätölovien lkm	25
Kokonaispituus	250 mm
lukittava	ei
Leukaväli	≥ 40 mm
Nimelliskoko	70 mm
Suurin puristusteho	40 mm
Kahvarakenne	muovipinnoite
Raaka-aine	Kromivanadiinisähköterästä, taottu ja öljykarkaistu

pihtien pinta	harmaaksi fosfatoidut
Leuat 360° kääntyvät	kyllä
Pika-asetus	kyllä
Tuotetyyppi	Puristuspihdit