



Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	723100 200
GTIN	4003773035367
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen pää, jossa lisäksi induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC). Levennetty nivel. Hyvä leikkuukyky ihanteellisen voimansiirtosuhteen ansiosta.

Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Käyttö:

Kaikille johdoille (pitkä käyttöikä myös kovempien johtojen kanssa). Kestää jatkuvaa, raskasta rasiusta.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	4,2 mm
Kokonaispituus	200 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	3 mm
Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint.	2,5 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	kromattu
Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei
päällekytkettävä aukaisujousi	ei
Tuotetyppi	Leikkuupihdit