



Pulttipäätyleikkuri, Kokonaispituus: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	722000 200
GTIN	4003773033172
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Terät induktiokarkaistut (n. 64 HRC), erinomainen välitys pienellä fyysisellä voimalla. Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 5743

Raaka-aine:

Vanadiinisähköteräs, taottu ja moninkertaisesti öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint.	3 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	1 - 6 mm
Kokonaispituus	200 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	3,5 mm
Standardi	DIN ISO 5743
Kahva	muovipinnoite
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Raaka-aine	Kromivanadiinisuurtehoteräs
Pinta	mustatut
Pää	kiillotetut
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit

