

**Asentajan sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 110mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	724200 110
GTIN	4003773029649
Tuoteluokka	73F

Kuvaus**Malli:**

Kapea pää ja induktiokarkaistut terät. Terän kovuus n. 63 HRC. Matala nivel, välykset. Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret. Aukaisujousi.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	110 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	1,2 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	3 mm
päällekytkettävä aukaisujousi	ei
aukaisujousella	kyllä
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 63 HRC)

Raaka-aine	Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit