



Vääntömomentinkertoja koosta 1300 alkaen muovisalkussa, Suurin lähtökapasiteetti: 2000Nm

Tilaustiedot

Tilausnumero	659980 2000
GTIN	5060207567558
Tuoteluokka	66D

Kuvaus

Malli:

Mekaaninen, käsikäyttöinen vääntömomentinkertoja ohjattuun ruuvien kiristämiseen. Vahvistin ja tuki laadukkaasta teräksestä. Ylikuormasuojaus vetokoneiston suojaamiseksi. **Tulopuolella** sisänelikulma vääntötyökaluille kuten räikälle, T-vääntimelle ja momenttiavaimelle. Kätevintä on käyttää kertojan kanssa momenttiavainta, jotta laitteiden enimmäiskuormitusta ja ruuvien kiristysarvoja voidaan valvoa. **Lähtöpuolella** ulkonelikulma holkkiavaimille (suuren väännön vuoksi on suositeltavaa käyttää koneruuvaimiin tarkoitettuja holkkeja).

Erittäin tarkka vaihteisto, hiotut hammaspyörät ja reiät takaavat tarkan ja vakaan vääntömomentin siirron. Ainutlaatuinen tarkkuus vähintään $\pm 4\%$. Erittäin kompakti ja kevyt rakenne, erittäin pitkäikäinen ja vähän huoltoa vaativa. Toimitetaan muovilaukussa.

Etu:

Vääntömomentinkertojan ansiosta suuri vääntövoimavälitty vastaavan pienen vipuvarren avulla.

Huomautus:

Vaihtoehtoiset tuet nroon 659980 koko 2000 ja 7000 saatavilla tilauksesta. Nro 659980 koko 2000 saatavilla tilauksesta elektronisilla antureilla varustettuna.

Tekninen kuvaus

Vääntömomentinsiirto / tehollinen voimankertaus	1:27
suositeltu momenttiavain / kiristysalue	100 Nm
Tukilaitteiden (reaktiolevyjen) lukumäärä	1
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusnelikulma	1 tuuma
Suurin lähtökapasiteetti	2000 Nm

Paino	3,2 kg
Ylikuormavarmistus	kyllä
Ø D	72 mm
Suurin tulokapasiteetti	74 Nm
Rekyyლისალპა	kyllä
Korkeus H	150 mm
mittaustekniikka	mekaaninen
Mittaustarkkuus	4 %
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Mitta R2	165 mm
Mitta R1	74 mm
Tuotetyyppi	Momenttiavain