



Sivuleikkuri, kiillotettu, Kokonaispituus: 140mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	723150 140
GTIN	4003773039747
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen pää, jossa lisäksi induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC). Levennetty nivel. Hyvä leikkuukyky ihanteellisen voimansiirtosuhteen ansiosta. Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

Käyttö:

Kaikille johdoille (pitkä käyttöikä myös kovempien johtojen kanssa). Kestää jatkuvaa, raskasta rasitusta.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	2 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	3,1 mm
Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint.	1,5 mm
Kokonaispituus	140 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	muovipinnoite
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mustatut, pää kiillotettu
Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei
päällekytkettävä aukaisujousi	ei
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit