



Vääntömomentinkertoja koosta 1300 alkaen muovisalkussa, Suurin lähtökapasiteetti: 2700Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	659980 2700
GTIN	5060207560115
Tuoteluokka	66D

Kuvaus

Malli:

Mekaaninen, käsikäyttöinen vääntömomentinkertoja ohjattuun ruuvien kiristämiseen. Vahvistin ja tuki laadukkaasta teräksestä. Ylikuormasuojaus vetokoneiston suojaamiseksi. **Tulopuolella** sisänelikulma vääntötyökaluille kuten räikälle, T-vääntimelle ja momenttiavaimelle. Kätevintä on käyttää kertojan kanssa momenttiavainta, jotta laitteiden enimmäiskuormitusta ja ruuvien kiristysarvoja voidaan valvoa. **Lähtöpuolella** ulkonelikulma holkkiavaimille (suuren väännön vuoksi on suositeltavaa käyttää koneruuvaimiin tarkoitettuja holkkeja).

Erittäin tarkka vaihteisto, hiotut hammaspyörät ja reiät takaavat tarkan ja vakaan vääntömomentin siirron. Ainutlaatuinen tarkkuus vähintään $\pm 4\%$. Erittäin kompakti ja kevyt rakenne, erittäin pitkäikäinen ja vähän huoltoa vaativa. Toimitetaan muovilaukussa.

Etu:

Vääntömomentinkertojan ansiosta suuri vääntövoimavälitty vastaavan pienen vipuvarren avulla.

Huomautus:

Vaihtoehtoiset tuet nroon 659980 koko 2000 ja 7000 saatavilla tilauksesta. Nro 659980 koko 2000 saatavilla tilauksesta elektronisilla antureilla varustettuna.

Tekninen kuvaus

Suurin tulokapasiteetti	540 Nm
-------------------------	--------

Irrotusnelikulma	1 tuuma
Vääntömomentinsiirto / tehollinen voimankertaus	1:5
suositeltu momenttiavain / kiristysalue	600 Nm
Suurin lähtökapasiteetti	2700 Nm
Vääntönelikulma	3/4 tuuma
Paino	3,8 kg
Ylikuormavarmistus	kyllä
Rekyylisalpa	ei
Ø D	108 mm
Tukilaitteiden (reaktiolevyjen) lukumäärä	2
Pituus L	398 mm
Korkeus H	100 mm
mittaustekniikka	mekaaninen
Mittaustarkkuus	4 %
Mitta R1	85 mm
Mitta R2	140 mm
Tuotetyyppi	Momenttiavain