

Garant**Tehosivuleikkuri, kromattu VDE-eristys, Kokonaispituus: 200mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	723510 200
GTIN	4045197501622
Tuoteluokka	71B

Kuvaus**Malli:**

Kestävä pää, induktiokarkaistut terät (n. 64 HCR), levitetty ja välyksetön nivel.

Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinnoite.

Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	4,2 mm
Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint.	2,5 mm
Kokonaispituus	200 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	3 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva	Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei
päällekytkettävä aukaisujousi	ei
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit