



Vääntömomentinkertoja koosta 1300 alkaen muovisalkussa, Suurin lähtökapasiteetti: 3000Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	659980 3000
GTIN	5060207567435
Tuoteluokka	66D

Kuvaus

Malli:

Mekaaninen, käsikäyttöinen vääntömomentinkertoja ohjattuun ruuvien kiristämiseen. Vahvistin ja tuki laadukkaasta teräksestä. Ylikuormasuojaus vetokoneiston suojaamiseksi. **Tulopuolella** sisänelikulma vääntötyökaluille kuten räikälle, T-vääntimelle ja momenttiavaimelle. Kätevintä on käyttää kertojan kanssa momenttiavainta, jotta laitteiden enimmäiskuormitusta ja ruuvien kiristysarvoja voidaan valvoa. **Lähtöpuolella** ulkonelikulma holkkiavaimille (suuren väännön vuoksi on suositeltavaa käyttää koneruuvaimiin tarkoitettuja holkkeja).

Erittäin tarkka vaihteisto, hiotut hammaspyörät ja reiät takaavat tarkan ja vakaan vääntömomentin siirron. Ainutlaatuinen tarkkuus vähintään $\pm 4\%$. Erittäin kompakti ja kevyt rakenne, erittäin pitkäikäinen ja vähän huoltoa vaativa. Toimitetaan muovilaukussa.

Etu:

Vääntömomentinkertojan ansiosta suuri vääntövoimavälitty vastaaavan pienen vipuvarren avulla.

Huomautus:

Vaihtoehtoiset tuet nroon 659980 koko 2000 ja 7000 saatavilla tilauksesta. Nro 659980 koko 2000 saatavilla tilauksesta elektronisilla antureilla varustettuna.

Tekninen kuvaus

Suurin tulokapasiteetti	193 Nm
Tukilaitteiden (reaktiolevyjen) lukumäärä	1
Ylikuormavarmistus	kyllä
Vääntömomentinsiirto / tehollinen voimankertaus	1:15,5
Rekyyლისalpa	kyllä
Paino	6,1 kg
Ø D	108 mm
Suurin lähtökapasiteetti	3000 Nm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusnelikulma	1 tuuma
suositeltu momenttiavain / kiristysalue	250 Nm
Pituus L	498 mm
Korkeus H	131 mm
mittaustekniikka	mekaaninen
Mittaustarkkuus	4 %
Tuotetyyppi	Momenttiavain