

Garant**Kierukkapora, erikoispitkä FS , TiAlN, Ø DC h8 × kokonaispituus L: 7X225mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116280 7X225
GTIN	4045197029164
Tuoteluokka	11B

Kuvaus**Malli:**

Teräväkärkinen muoto C.

Etu:**Sopii erityisesti poraamiseen vaikeahkoissa olosuhteissa**, esimerkiksi porauskohdan jäädytyksen ollessa riittämätön huonon lastunpoiston vuoksi.**Suositus:****Suurin poraussyvyys:** $L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.**Huomautus:**Sopiva NC-keskiöpóra nro 112120, 112140 ja 112170, **142° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta**Tekninen kuvaus**

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,07 mm/kierr,
Nimellis-Ø D _c	7 mm
Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L _c	155 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D _s	7 mm
Kokonaispituus L	225 mm
Standardi	DIN 1869
suositeltu suurin poraussyvyys L ₂	144,5 mm
Kärkikulma	135 astetta

Varsi	Lieriövarsi.
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS E
tyyppi	FS
Nousukulma	38 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	60 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	38 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	38 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	22 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		