



## Päätyleikkuri, kiillotettu, Kokonaispituus: 160mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	721100 160
GTIN	4003773040620
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

#### Malli:

Tukeva pää ja lyhyt nivel. Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC). Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat. Hyvä leikkuukyky ihanteellisen voimansiirtosuhteen ansiosta.

#### Standardi:

**DIN ISO 5748**

#### Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisteräs, taottu, moninkertaisesti öljykarkaistu.

### Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	4,5 mm
Kokonaispituus	160 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	2,5 mm
Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint.	2 mm
Standardi	DIN ISO 5748
Kahva	muovipinnoite
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mustatut
Pää	kiillotetut

Tuotetyyppi

Leikkuupihdit