

Garant**Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	723040 160
GTIN	4045197416988
Tuoteluokka	71B

Kuvaus**Malli:**

Lujatekoinen pää, jossa lisäksi induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC). Levennetty nivel. Hyvä leikkuukyky ihanteellisen voimansiirtosuhteen ansiosta.

Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinnoite.

Käyttö:

Kaikille johdoille (pitkä käyttöikä myös kovempien johtojen kanssa). Kestää jatkuvaa, raskasta räsitusta.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	3,4 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	2,5 mm
Kokonaispituus	160 mm
Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint.	2 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite

Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei
päällekytkettävä aukaisujousi	ei
Tuotetyppi	Leikkuupihdit