



## Vääntömomentinkertoja koosta 1300 alkaen muovisalkussa, Suurin lähtökapasiteetti: 4500Nm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	659980 4500
GTIN	5060207567442
Tuoteluokka	66D

### Kuvaus

#### Malli:

Mekaaninen, käsikäyttöinen vääntömomentinkertoja ohjattuun ruuvien kiristämiseen. Vahvistin ja tuki laadukkaasta teräksestä. Ylikuormasuojaus vetokoneiston suojaamiseksi. **Tulopuolella** sisänelikulma vääntötyökaluille kuten räikälle, T-vääntimelle ja momenttiavaimelle. Kätevintä on käyttää kertojan kanssa momenttiavainta, jotta laitteiden enimmäiskuormitusta ja ruuvien kiristysarvoja voidaan valvoa. **Lähtöpuolella** ulkonelikulma holkkiavaimille (suuren väännön vuoksi on suositeltavaa käyttää koneruuvaimiin tarkoitettuja holkkeja).

Erittäin tarkka vaihteisto, hiotut hammaspyörät ja reiät takaavat tarkan ja vakaan vääntömomentin siirron. Ainutlaatuinen tarkkuus vähintään  $\pm 4\%$ . Erittäin kompakti ja kevyt rakenne, erittäin pitkäikäinen ja vähän huoltoa vaativa. Toimitetaan muovilaukussa.

#### Etu:

Vääntömomentinkertojan ansiosta suuri vääntövoimavälitty vastaavan pienen vipuvarren avulla.

#### Huomautus:

Vaihtoehtoiset tuet nroon 659980 koko 2000 ja 7000 saatavilla tilauksesta. Nro 659980 koko 2000 saatavilla tilauksesta elektronisilla antureilla varustettuna.

### Tekninen kuvaus

suositeltu momenttiavain / kiristysalue	200 Nm
Paino	7 kg

Suurin lähtökapasiteetti	4500 Nm
Vääntömomentinsiirto / tehollinen voimankertaus	1:26
Ø D	108 mm
Suurin tulokapasiteetti	173 Nm
Irrotusnelikulma	1 tuuma
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Ylikuormavarmistus	kyllä
Tukilaitteiden (reaktiolevyjen) lukumäärä	1
Rekyylisalpa	kyllä
Pituus L	498 mm
Korkeus H	149 mm
mittaustekniikka	mekaaninen
Mittaustarkkuus	4 %
Tuotetyyppi	Momenttiavain