



## Ruuvitalttasarja urakantaruuveille, Kraftform-kahva, Ruuvinvääntimien lkm.: 5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	660110 5
GTIN	4013288102256
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

#### Malli:

Monipuolinen, luja ruuvitaltta, jossa on kartiomainen terä ja 6-kulmainen apuvääntökahva. **Kraftform-kahva** iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

**Terä** erikoisterästä, erittäin kova ja hyvin sitkeä; **timanttipinnoitetut terät**. 6-kulmainen profiiliterä koosta 5,5 alkaen, 6-kulmainen apuvääntiökanta, pinta himmeäksi krominikkelöity.

#### Etu:

- **Erittäin hyvä kulutuksenkestävyys ja pienet ulostyöntövoimat timanttipinnoituksen ansiosta.**
- **Työskentely on nopeaa ja ergonomista Kraftform-kahvan ansiosta.**
- **Hyvä vääntöteho kahvan pehmytosien ansiosta.**
- **Kierimisenesto.**
- **Käyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.**

#### Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

#### Sisältö:

1 ruuviavain nro 660100: koot 3,5; 4; 5,5; 7; 9

### Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	5
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

---

## Tarvikkeet

Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 7 mm	660100 7
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 3,5 mm	660100 3,5
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 10 mm	660100 10
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 9 mm	660100 9
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 4 mm	660100 4
Ruuvipitimet Tyyppi 1	666425 1
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 5,5 mm	660100 5,5