



## Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva, Terän leveys b: 6,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	660040 6,5
GTIN	7610733244485
Tuoteluokka	63E

### Kuvaus

#### Malli:

**SwissGrip-kahva**, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenä. Hyvät vääntömomentit myös kostein ja öljyisin käsin. **Terä** PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu. Kärki musta. Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.

Kahvoissa värikoodi "Rainbow", nopeuttaa oikean koon löytämistä.

#### Etu:

- **Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.**
- **Ei cam-out-vaikutusta.**
- **Terät täydellisen sopivat standardoiduille ja standardoimattomille ruuviurille.**
- **Kahvan sileä, purseeton pyöritys ei hankaa kämmentä.**
- **Kuperan, ergonomisen muotoilun ja pitävän, ihoystävällisen pinnan ansiosta käyttäjä voi työskennellä pitkään ja väsymättä suuriakin vääntövoimia käyttäen.**
- **Kierimisenesto.**
- **Mallikäyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.**

#### Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

#### Huomautus:

**HUOMIO!**

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 660032

### Tekninen kuvaus

Terän leveys b	6,5 mm
----------------	--------

Vääntökuusikulma	ei
Kokonaispituus	245 mm
Terän paksuus a	1 mm
Terän pituus	140 mm
Terän nimitys	4
läpimenevä terä	ei
Teränkärki	musta
Sarja	SwissGrip
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Varren malli	pyöreä
iskupää	ei
Raaka-aine	PB Swiss Tools -erikoisseos
Kahvamateriaali	Elastomeeri
Pinta	niklattu ja kromattu
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta