

HOLEX**Päätyleikkuri, kiiltävä, Kokonaispituus: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	721150 160
GTIN	4045197166203
Tuoteluokka	72B

Kuvaus**Malli:**

Tukeva pää ja lyhyt nivel. Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC). Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat. Hyvä leikkuukyky ihanteellisen voimansiirtosuhteen ansiosta.

Standardi:**DIN ISO 5748****Raaka-aine:**

Kromivanadiinierikoisteräs, öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	4,5 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	2,5 mm
Kokonaispituus	160 mm
Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint.	2 mm
Standardi	DIN ISO 5748
Kahva	muovipinnoite
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mustatut
Pää	kiiltävä

Tuotetyyppi

Leikkuupihdit