

Garant**Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 180mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	723040 180
GTIN	4045197416995
Tuoteluokka	71B

Kuvaus**Malli:**

Lujatekoinen pää, jossa lisäksi induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC). Levennetty nivel. Hyvä leikkuukyky ihanteellisen voimansiirtosuhteen ansiosta.

Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinnoite.

Käyttö:

Kaikille johdoille (pitkä käyttöikä myös kovempien johtojen kanssa). Kestää jatkuvaa, raskasta rasiutusta.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint.	2,2 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	3,8 mm
Kokonaispituus	180 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	2,7 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite

Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei
päällekytkettävä aukaisujousi	ei
Tuotetyppi	Leikkuupihdit