

Garant**Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 140mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	724840 140
GTIN	4045197417015
Tuoteluokka	71B

Kuvaus**Malli:**

Kapea malli, induktiokarkaistut terät (noin 62 HRC).

Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinnoite.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	1,8 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	2,8 mm
Kokonaispituus	140 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei
päällekytkettävä aukaisujousi	ei
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit