



Ruuvitalttasarja urakantaruuveille, Kraftform-kahva, Ruuvinvääntimien lkm.: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	660110 6
GTIN	4013288102263
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Monipuolinen, luja ruuvitaltta, jossa on kartiomainen terä ja 6-kulmainen apuvääntökahva. **Kraftform-kahva** iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

Terä erikoisterästä, erittäin kova ja hyvin sitkeä; **timanttipinnoitetut terät**. 6-kulmainen profiiliterä koosta 5,5 alkaen, 6-kulmainen apuvääntiökanta, pinta himmeäksi krominikkelöity.

Etu:

- Erittäin hyvä kulutuksenkestävyys ja pienet ulostyöntövoimat timanttipinnoituksen ansiosta.
- Työskentely on nopeaa ja ergonomista Kraftform-kahvan ansiosta.
- Hyvä vääntöteho kahvan pehmytosien ansiosta.
- Kierimisenesto.
- Käyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.

Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

Sisältö:

1 ruuviavain nro 660100: koot 3,5; 4; 5,5; 7; 9; 10

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	6
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin

Tuotetyyppi

Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Ruuvipitimet Tyyppi 1

666425 1

Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän
leveys b 5,5 mm

660100 5,5

Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän
leveys b 3,5 mm

660100 3,5

Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän
leveys b 10 mm

660100 10

Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän
leveys b 7 mm

660100 7

Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän
leveys b 4 mm

660100 4

Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän
leveys b 9 mm

660100 9