



Ruuvitalttasarja urakantaruuveille, Kraftform-kahva ja iskupää, Ruuvinvääntimien lkm.: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	660310 5
GTIN	4013288101761
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia, **integroidut pehmytosat** ja **iskupää** (koot 12 ja 14 ilman pehmytosta; koko 3,5 ilman iskupäätä ja kahvan läpäisevää terää).

6-kulm. terä iskunkestävää erikoisterästä, **ulottuu kahvan päähän**. Koosta 4,5 alkaen, 6-kulmainen apuvääntiökanta, pinta himmeäksi krominikkelöity.

Sisältö:

1 ruuvitaltta nro 660300: koot 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	5
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 9 mm	660300 9
	660300 4,5

Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää
Terän leveys b 4,5 mm

Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää
Terän leveys b 10 mm

660300 10

Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää
Terän leveys b 5,5 mm

660300 5,5

Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää
Terän leveys b 12 mm

660300 12

Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää
Terän leveys b 3,5 mm

660300 3,5

Ruuvipitimet Tyyppi 1

666425 1

Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää
Terän leveys b 7 mm

660300 7

Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää
Terän leveys b 14 mm

660300 14