



Vääntömomentinkertoja peltilaukussa, Suurin lähtökapasiteetti: 1350Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	659975 1350
GTIN	4018754186792
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Mekaaninen, käsikäyttöinen vääntömomentinkertoja ohjattuun ruuvien kiristämiseen. Vahvistin ja tuki laadukkaasta teräksestä. Ylikuormasuojaus vetokoneiston suojaamiseksi. **Tulopuolella** sisänelikulma vääntötyökaluille kuten räikälle, T-vääntimelle ja momenttiavaimelle. Kätevintä on käyttää kertojan kanssa momenttiavainta, jotta laitteiden enimmäiskuormitusta ja ruuvien kiristysarvoja voidaan valvoa. **Lähtöpuolella** ulkonelikulma holkkiavaimille (suuren väännön vuoksi on suositeltavaa käyttää koneruuvaimiin tarkoitettuja holkkeja). Tarkassa planeettavaihteistossa vääntömomentti välittyy tarkkaan; pitkäaikaistarkkuus on $\pm 5\%$. Toimitetaan peltilaukussa.

Etu:

Vääntömomentinkertojan ansiosta suuri vääntövoimavälitty vastaavan pienen vipuvarren avulla.

Tekninen kuvaus

Suurin tulokapasiteetti	375 Nm
Käyttöalennusvälitys	4:1
Vääntömomentinsiirto / tehollinen voimankertaus	1:3,6
Paino	3,4 kg
Ylikuormavarmistus	kyllä
Vääntönelikulma	3/4 tuuma

Rekyylisalpa	ei
Ø D	90 mm
suositeltu momenttiavain / kiristysalue	400 Nm
Tukilaitteiden (reaktiolevyjen) lukumäärä	1
Irrotusnelikulma	3/4 tuuma
Suurin lähtökapasiteetti	1350 Nm
Pituus L	265 mm
Korkeus H	106 mm
mittaustekniikka	mekaaninen
Mittaustarkkuus	5 %
Sarja	MULTIPOWER MP300
Tuotetyyppi	Momenttiavain