



Asennuspihdit rengassokille, Tyyppi: G3



Tilaustiedot

Tilausnumero	719950 G3
GTIN	4003773231080
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat. Kärjet suorat ja kapenevat, sopivat rengassokkien reikiin. Aukaisujousi, G0:ssa säätöruuvi.

Käyttö:

Tarttumarengaat (urattomille akseleille tarkoitetut renkaat).

Standardi:

DIN ISO 5743

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Käyttö Lukkorengaspihdit: Urattomille akseleille tarkoitetut renkaat

Kokonaispituus: 140 mm

Kärjen Ø: 1,3 mm

Akseleille, joiden Ø on: 14 – 18 mm

Tekninen kuvaus

Akseleille, joiden Ø on	14 – 18 mm
Kokonaispituus	140 mm
Kärjen Ø	1,3 mm
Standardi	DIN ISO 5743
Käyttö Lukkorengaspihdit	Urattomille akseleille tarkoitetut renkaat

Leukamalli	suora
Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	Kromivanadiinisuurtehoteräs
Pinta	Pihdit mustatut, pää kiillotettu
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi	kyllä (koko G0, säätöruuvi)
Vaihdeettava kärki	ei
Tuotetyyppi	Lukkorengaspihdit