



Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva, Terän leveys b: 14mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	660800 14
GTIN	4045197373090
Tuoteluokka	62F

Kuvaus

Malli:

Kovapuukahva, lakattu, nahkainen iskupää. Terä kromivanadiiniterästä, **koosta 5,5 alkaen ulottuu kahvan päähän asti**. Kromattu pinta, mustat kärkiosat.

Tekninen kuvaus

Terän paksuus a	2,5 mm
Kokonaispituus	384 mm
Terän pituus	250 mm
Terän leveys b	14 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta	17 mm
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta