



## Vääntömomentinkertoja peltilaukussa, Suurin lähtökapasiteetti: 2000Nm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	659975 2000
GTIN	4018754186808
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Mekaaninen, käsikäyttöinen vääntömomentinkertoja ohjattuun ruuvien kiristämiseen. Vahvistin ja tuki laadukkaasta teräksestä. Ylikuormasuojaus vetokoneiston suojaamiseksi. **Tulopuolella** sisänelikulma vääntötyökaluille kuten räikälle, T-vääntimelle ja momenttiavaimelle. Kätevintä on käyttää kertojan kanssa momenttiavainta, jotta laitteiden enimmäiskuormitusta ja ruuvien kiristysarvoja voidaan valvoa. **Lähtöpuolella** ulkonelikulma holkkiavaimille (suuren väännön vuoksi on suositeltavaa käyttää koneruuvaimiin tarkoitettuja holkkeja).

Tarkassa planeettavaihteistossa vääntömomentti välittyy tarkkaan; pitkäaikaistarkkuus on  $\pm 5\%$ . Toimitetaan peltilaukussa.

#### Etu:

Vääntömomentinkertojan ansiosta suuri vääntövoimavälitty vastaavan pienen vipuvarren avulla.

### Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusnelikulma	1 tuuma
Rekyyლისალპა	kyllä
Ylikuormavarmistus	kyllä
suositeltu momenttiavain / kiristysalue	200 Nm
Käyttöalennusvälitys	16:1

Vääntömomentinsiirto / tehollinen voimankertaus	1:12,5
Ø D	95 mm
Tukilaitteiden (reaktiolevyjen) lukumäärä	1
Suurin lähtökapasiteetti	2000 Nm
Suurin tulokapasiteetti	160 Nm
Paino	7 kg
Pituus L	330 mm
Korkeus H	161 mm
mittaustekniikka	mekaaninen
Mittaustarkkuus	5 %
Sarja	MULTIPOWER MP300
Tuotetyyppi	Momenttiavain