



## Uraruuvimeisselisarja, 2K-SwissGrip-kahva, Ruuvinvääntimien lkm.: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	660041 6
GTIN	7610733249725
Tuoteluokka	63E

### Kuvaus

#### Malli:

**SwissGrip-kahva**, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenaa. Hyvät vääntömomentit myös kostein ja öljyisin käsin. **Terä** PB Swiss Tools -erikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu. Kärki musta. Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.

Kahvoissa värikoodaus "Rainbow", joka nopeuttaa oikean koon löytämistä.

#### Etu:

- **Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.**
- **Ei cam-out-vaikutusta.**
- **Terät täydellisen sopivat standardoiduille ja standardoimattomille ruuviurille.**
- **Kahvan sileä, purseeton pyöritys ei hankaa kämmentä.**
- **Kuperan, ergonomisen muotoilun ja pitävän, ihoystävällisen pinnan ansiosta käyttäjä voi työskennellä pitkään ja väsymättä suuriakin vääntövoimia käyttäen.**
- **Kierimisenesto.**
- **Mallikäyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.**

#### Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

#### Sisältö:

1 ruuvitaltta nro 660040: koot 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

**Toimituksen sisältö:**

Seinäpidike.

**Tekninen kuvaus**

Vääntökuusikulma	ei
Ruuvinvääntimien lkm.	6
Sarja	SwissGrip
Irrotusprofiili	uraruuvinväänin
iskupää	ei
Raaka-aine	PB Swiss Tools -erikoisseos
Kahvamateriaali	Elastomeeri
Pinta	niklattu ja kromattu
Teränkärki	musta
Pakkaus	Seinäpidike
kipinöimätön	ei
Käännettävä suojus	ei
läpimenevä terä	ei
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

**Tarvikkeet**

Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva Terän leveys b 10 mm	660040 10
Ruuvipitimet Tyyppi 1	666425 1
Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva Terän leveys b 5,5 mm	660040 5,5
Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva Terän leveys b 6,5 mm	660040 6,5
Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva Terän leveys b 8 mm	660040 8

Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva Terän leveys b 3,5  
mm

660040 3,5

Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva Terän leveys b 4 mm

660040 4