



Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva ja iskupää, Terän leveys b: 4,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	660300 4,5
GTIN	4013288018014
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia, **integroidut pehmytosat** ja **iskupää** (koot 12 ja 14 ilman pehmytosia; koko 3,5 ilman iskupäätä ja kahvan läpäisevää terää).

6-kulm. terä iskunkestävää erikoisterästä, **ulottuu kahvan päähän**. Koosta 4,5 alkaen, 6-kulmainen apuvääntökanta, pinta himmeäksi krominikkelöity.

Tekninen kuvaus

Terän pituus	90 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta	8 mm
Kokonaispituus	188 mm
Terän paksuus a	0,8 mm
Terän leveys b	4,5 mm
Valmistajamerkintä	932 A
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta