




Ruuvitalttasarja urakantaruuveille, Kraftform-kahva ja iskupää, Ruuvinvääntimien lkm.: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	660310 8
GTIN	4013288101785
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia, **integroidut pehmytosat** ja **iskupää** (koot 12 ja 14 ilman pehmytosia; koko 3,5 ilman iskupäätä ja kahvan läpäisevää terää).

6-kulm. terä iskunkestävää erikoisterästä, **ulottuu kahvan päähän**. Koosta 4,5 alkaen, 6-kulmainen apuvääntiökanta, pinta himmeäksi krominikkelöity.

Sisältö:

1 ruuvitaltta nro 660300: koot 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10; 12; 14

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	8
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 3,5 mm	660300 3,5
Ruuvipitimet Tyyppi 1	666425 1

Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 10 mm	660300 10
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 5,5 mm	660300 5,5
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 14 mm	660300 14
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 12 mm	660300 12
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 9 mm	660300 9
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 4,5 mm	660300 4,5
Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahvaja iskupää Terän leveys b 7 mm	660300 7