

Garant**Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene®-kahva, Terän leveys b: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	660030 8
GTIN	4045197923127
Tuoteluokka	61F

Kuvaus**Malli:**

Monipuolinen, luja ruuvitaltta, jossa on kartiomainen terä.

Erytisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. **Terä** kromivanadiinierikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki, tasapaksu, kapeneva terä.

Kahva, jossa ihoystävällinen, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenä. **Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla.**

- **Kapenevat ja tasapaksut terät sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin.**
- **Kahvan pään sileä, purseeton pyöristys ei hankaa kämmentä.**
- **Kuperan, ergonomisen muotoilun ja pitävän, ihoystävällisen pinnan ansiosta käyttäjä voi työskennellä pitkään ja väsymättä suuriakin vääntövoimia käyttäen.**
- **Poisvierimissuoja.**
- **Mallikäyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.**

Koosta 8 alkaen 6-kulmainen apuvääntökanta.

Etu:

- **Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.**
- **Ei cam-out-vaikutusta.**
- **Terät täydellisen sopivat standardoiduille ja standardoimattomille ruuviurille.**
- **Kahvan sileä, purseeton pyöristys ei hankaa kämmentä.**
- **Kuperan, ergonomisen muotoilun ja pitävän, ihoystävällisen pinnan ansiosta käyttäjä voi työskennellä pitkään ja väsymättä suuriakin vääntövoimia käyttäen.**
- **Kierimisenesto.**
- **Mallikäyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.**

Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

Tekninen kuvaus

Terän leveys b	8 mm
Kokonaispituus	270 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta	10 mm
Terän nimitys	5
Terän pituus	160 mm
Terän paksuus a	1,2 mm
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta