



Vääntömomentinkertoja peltilaukussa, Suurin lähtökapasiteetti: 3000Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	659975 3000
GTIN	4018754186815
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Mekaaninen, käsikäyttöinen vääntömomentinkertoja ohjattuun ruuvien kiristämiseen. Vahvistin ja tuki laadukkaasta teräksestä. Ylikuormasuojaus vetokoneiston suojaamiseksi. **Tulopuolella** sisänelikulma vääntötyökaluille kuten räikälle, T-vääntimelle ja momenttiavaimelle. Kätevintä on käyttää kertojan kanssa momenttiavainta, jotta laitteiden enimmäiskuormitusta ja ruuvien kiristysarvoja voidaan valvoa. **Lähtöpuolella** ulkonelikulma holkkiavaimille (suuren väännön vuoksi on suositeltavaa käyttää koneruuvaimiin tarkoitettuja holkkeja).

Tarkassa planeettavaihteistossa vääntömomentti välittyy tarkkaan; pitkäaikaistarkkuus on $\pm 5\%$. Toimitetaan peltilaukussa.

Etu:

Vääntömomentinkertojan ansiosta suuri vääntövoimavälitty vastaavan pienen vipuvarren avulla.

Tekninen kuvaus

Ø D	95 mm
Irrotusnelikulma	1 tuuma
Tukilaitteiden (reaktiolevyjen) lukumäärä	1
Suurin tulokapasiteetti	240 Nm
Käyttöalennusvälitys	16:1
Vääntönelikulma	3/4 tuuma

Suurin lähtökapasiteetti	3000 Nm
Ylikuormavarmistus	kyllä
suositeltu momenttiavain / kiristysalue	300 Nm
Paino	7 kg
Vääntömomentinsiirto / tehollinen voimankertaus	1:12,5
Rekyylisalpa	kyllä
Pituus L	330 mm
Korkeus H	161 mm
mittaustekniikka	mekaaninen
Mittaustarkkuus	5 %
Sarja	MULTIPOWER MP300
Tuotetyyppi	Momenttiavain