



Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva, Terän leveys b: 3,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	660100 3,5
GTIN	4013288102119
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Monipuolinen, luja ruuvitaltta, jossa on kartiomainen terä ja 6-kulmainen apuvääntökahva.

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia – **kahvan pehmytosat** helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.

Terä erikoisterästä, erittäin kova ja hyvin sitkeä; **timanttipinnoitetut terät**. 6-kulmainen profiiliterä koosta 5,5 alkaen, 6-kulmainen apuvääntökanta, pinta himmeäksi krominikkelöity.

Etu:

- **Erittäin hyvä kulutuksenkestävyys ja pienet ulostyöntövoimat timanttipinnoituksen ansiosta.**
- **Työskentely on nopeaa ja ergonomista Kraftform-kahvan ansiosta.**
- **Hyvä vääntöteho kahvan pehmytosien ansiosta.**
- **Kierimisenesto.**
- **Käyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.**

Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

Tekninen kuvaus

Terän pituus	75 mm
Terän paksuus a	0,6 mm
Terän leveys b	3,5 mm
Kokonaispituus	156 mm
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

