



Ruuvitalttasarja urakantaruuveille, puinen kahva, Ruuvinvääntimien lkm.: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	660810 6
GTIN	4045197372499
Tuoteluokka	62F

Kuvaus

Malli:

Kovapuukahva, lakattu, nahkainen iskupää. Terä CrMo-terästä, ulottuu kahvan päähän. Kromattu pinta, mustat kärkiosat. Koosta 5,5 alkaen 6-kulmainen apuvääntökanta.

Sisältö:

1 ruuvitaltta nro 660800: koot 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	6
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva Terän leveys b 4,5 mm	660800 4,5
Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva Terän leveys b 10 mm	660800 10
	660800 7

Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva Terän leveys b
7 mm

Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva Terän leveys b
5,5 mm

660800 5,5

Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva Terän leveys b
14 mm

660800 14

Ruuvipitimet Tyyppi 1

666425 1

Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva Terän leveys b
12 mm

660800 12

Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva Terän leveys b
3,5 mm

660800 3,5

Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva Terän leveys b
9 mm

660800 9