



Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva, Terän leveys b: 3,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	660800 3,5
GTIN	4045197373021
Tuoteluokka	62F

Kuvaus

Malli:

Kovapuukahva, lakattu, nahkainen iskupää. Terä kromivanadiiniterästä, **koosta 5,5 alkaen ulottuu kahvan päähän asti**. Kromattu pinta, mustat kärkiosat.

Tekninen kuvaus

Terän leveys b	3,5 mm
Terän pituus	75 mm
Terän paksuus a	0,6 mm
Kokonaispituus	177 mm
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta