



Ruuvitalttasarja urakantaruuveille, puinen kahva, Ruuvinvääntimien lkm.: 7



Tilaustiedot

Tilausnumero	660810 7
GTIN	4045197373007
Tuoteluokka	62F

Kuvaus

Malli:

Kovapuukahva, lakattu, nahkainen iskupää. Terä CrMo-terästä, ulottuu kahvan päähän. Kromattu pinta, mustat kärkiosat. Koosta 5,5 alkaen 6-kulmainen apuvääntökanta.

Sisältö:

1 ruuvitaltta nro 660800: koot 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10; 12

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	7
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva Terän leveys b 14 mm	660800 14
Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva Terän leveys b 7 mm	660800 7
	660800 4,5

Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva Terän leveys b
4,5 mm

Ruuvipitimet Tyyppi 1

666425 1

Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva Terän leveys b
10 mm

660800 10

Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva Terän leveys b
3,5 mm

660800 3,5

Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva Terän leveys b
5,5 mm

660800 5,5

Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva Terän leveys b
9 mm

660800 9

Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva Terän leveys b
12 mm

660800 12