

Garant
Crimp-vaihtopää, Tyyppi: 10

Tilaustiedot

Tilausnumero	729626 10
GTIN	4045197293015
Tuoteluokka	71B

Kuvaus
Malli:

Tarkka **yhdensuuntainen puristus**, jossa 4 synkronisesti käytettävää puristusleukaa. DIN-normin mukainen nelikulmapuristus = ihanteelliset kontaktipinnat.

- **Optimaalinen puristus lineaarisen iskun ansiosta**
- **Monipuolisemmat käyttömahdollisuudet ja alemmat kustannukset työkaluttoman pikavaihtojärjestelmän ansiosta**
- **Taatusti tasaisen hyvä, DIN- /EN-standardien mukainen puristusjälki tehtaalla säädettyjen vaihtopäiden ja rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta**
- **Kosketin on aina oikeassa kohdassa puristusmuotissa varman koskettimen kohdistuksen ansiosta**
- **Pienen ja kätevän rakenteen ansiosta ihanteellinen työskenneltäessä vaikeapääsyisissä paikoissa.**

Käyttö:

Liitinholkkien työstämiseen.

Sopii :

GARANT-perustyökalu nro 729611.

Huomautus:

Muita vaihtopäitä saatavissa haluttaessa.
johdinpoikkipinnoille: 0,08 - 10 mm²

Tekninen kuvaus

johdinpoikkipinnoille

0,08 - 10 mm²