



## Ruuvitalttisarja urakantaruuveille, puinen kahva, Ruuvinvääntimien lkm.: 8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	660810 8
GTIN	4045197373014
Tuoteluokka	62F

### Kuvaus

#### Malli:

Kovapuukahva, lakattu, nahkainen iskupää. Terä CrMo-terästä, ulottuu kahvan päähän. Kromattu pinta, mustat kärkiosat. Koosta 5,5 alkaen 6-kulmainen apuvääntökanta.

#### Sisältö:

1 ruuvitaltta nro 660800: koot 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10; 12; 14

### Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	8
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

### Tarvikkeet

Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva Terän leveys b 10 mm	660800 10
Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva Terän leveys b 4,5 mm	660800 4,5
Ruuvipitimet Tyyppi 1	666425 1

Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva Terän leveys b 12 mm	660800 12
Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva Terän leveys b 7 mm	660800 7
Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva Terän leveys b 3,5 mm	660800 3,5
Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva Terän leveys b 9 mm	660800 9
Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva Terän leveys b 14 mm	660800 14
Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva Terän leveys b 5,5 mm	660800 5,5