



Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva, Terän leveys b: 7mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 660800 7 |
| GTIN | 4045197373052 |
| Tuoteluokka | 62F |

Kuvaus

Malli:

Kovapuukahva, lakattu, nahkainen iskupää. Terä kromivanadiiniterästä, **koosta 5,5 alkaen ulottuu kahvan päähän asti**. Kromattu pinta, mustat kärkiosat.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Terän paksuus a | 1,1 mm |
| Kokonaispituus | 230 mm |
| Terän pituus | 125 mm |
| Kuusikulmainen apuvääntökanta | 10 mm |
| Terän leveys b | 7 mm |
| Irrotusprofiili | uraruuvinväännin |
| Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |