



## Puristuspihdit koaksiaalipistokkeille, Koaksiaalikaapelityypille: RG316



### Tilaustiedot

Tilausnumero	729825 RG316
GTIN	4003773051916
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

#### Malli:

Teräsrunko, leuat siirtyvät vipumekanismin avulla. Muovipäällysteiset kahvat. Määritetyt puristusvoimat toteutuvat tarkasti rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta. Tarkoitettu BNC- ja TNC-pistoliittimien puristamiseen.

Kromi-vanadiinierikoisterästä, öljykarkaistu. Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Soveltuu kaapelityypille RG: 58; 174; 188; 316

Kokonaispituus: 220 mm

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	220 mm
Soveltuu kaapelityypille RG	58; 174; 188; 316
Sarja	PreciForce®
Valmistajamerkintä	PreciForce
Tuotetyyppi	Puristuspihdit