

HellermannTyton

Päätysuojuspihdit, Tyyppi: 4/5**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 729930 4/5 |
| GTIN | 4031026185217 |
| Tuoteluokka | 76C |

Kuvaus**Malli:**

Kevytmetallinen pihtirunko – 3 tyvestä taivutettua vaihdettavaa teräspiikkiä (koko 8/10, piikit ovat suorina). Aukeamisleveys on säädettävissä ruuvien avulla.

Käyttö:

Kumisten ja PVC:stä valmistettujen päätysuojusten avaamiseen.

Huomautus:

Varatuurnaa käytettävä vain tyyppinmukaisesti.

Tuurnan hyötypituus: 55 mm

Kokonaispituus: 150 mm

Tuurnan kokonaispituus: 80 mm

Kaapelin ulko-Ø: 13 - 20 mm

Päätysuojuksen sisä-Ø: 7,5 - 10 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|----------------|
| Päätysuojuksen sisä-Ø | 7,5 - 10 mm |
| Tuurnan kokonaispituus | 80 mm |
| Kaapelin ulko-Ø | 13 - 20 mm |
| Tuurnan hyötypituus | 55 mm |
| Kokonaispituus | 150 mm |
| Valmistajamerkintä | NA4/5 |
| Tuotetyyppi | Puristuspihdit |

Tarvikkeet

Vaihtotuurnasarja3 osaa Tyyppi 4/5

729931 4/5

Jousi päätysuojapihteihin Tyyppi 2

729320 2