

**Garant****Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	724840 160
GTIN	4045197417022
Tuoteluokka	71B

**Kuvaus****Malli:**

Kapea malli, induktiokarkaistut terät (noin 62 HRC).

Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinnoite.

**Standardi:**

**DIN ISO 5749**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	160 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	2,8 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	2 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei

päällekytkettävä aukaisujousi	ei
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit