



Puristuspihdit, Tyyppi: 6IS



Tilaustiedot

Tilausnumero	729720 6IS
GTIN	4045197166753
Tuoteluokka	72B

Kuvaus

Malli:

Teräsrunko, leuat siirtyvät vipumekanismin avulla. Määritetyt puristusvoimat toteutuvat tarkasti rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta.

Hinnaltaan edullinen malli. F48/63, sis. pidin lattapistokkeelle.

Kokonaispituus: 230 mm

johdinpoikkipinnoille: 0,5 - 6 mm²

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	230 mm
johdinpoikkipinnoille	0,5 - 6 mm ²
Tuotetyyppi	Puristuspihdit

Tarvikkeet

Puristuskärkipari Tyyppi 6IS	729730 6IS
Jousisarja puristuspihteihin 2 osaa	729142
Crimp-sarja kaapelikengille, pistokkeille ja liittimille mukana puristuspihdit	729725