



## Kovametallikärkinen iskuporasarja, Poran Ø: 5-12mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	789020 5-12
GTIN	4002395369980
Tuoteluokka	76G

### Kuvaus

#### Malli:

- 2-leikkuinen. MS2:n kolme erityistä Power Breaker -rouhintahammasta tekevät porattavaan materiaaliin mikrohalkeamia nopeuttamaan porausta ja materiaalinpoistoa. Laadukkaiden, erittäin lujasti juotettujen kovametallikärkien ansiosta käyttöikä on pitkä jopa teräsbetonia porattaessa. Vahvistettu sydänosa vaimentaa värähtelyjä, ja iskuteho välittyy suoraan porankärkeen.

#### Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

#### Sisältö:

Iskupora nro 789000: à 1 kpl  
koko 5; 6; 8, pituus 110 mm;  
koko 6; 8; 10; 12, pituus 160 mm

### Tekninen kuvaus

Poran Ø	5 - 12 mm
Terien lkm Z	2

Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Plus
Tuotetyyppi	Kivipora

## Tarvikkeet

Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 12X160 mm	789000 12X160
Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 8X160 mm	789000 8X160
Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 5X110 mm	789000 5X110
Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 10X160 mm	789000 10X160
Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 8X110 mm	789000 8X110
Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 6X110 mm	789000 6X110
Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 6X160 mm	789000 6X160