



Sivuleikkuri, kiillotettu, aukaisujousella, Kokonaispituus: 160mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	725230 160
GTIN	4003773065111
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen pää, jossa lisäksi induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC). Levennetty nivel. **Päälle- ja poiskytkettävä aukaisujousi.**

Pihdit mustatut, pää kiillotettu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret. Hyvä leikkuukyky ihanteellisen voimansiirtosuhteen ansiosta.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	2,5 mm
Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint.	2 mm
Kokonaispituus	160 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	3,4 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	paksuseinämainen kahvankuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mustatut, pää kiillotettu

Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei
päällekytkettävä aukaisujousi	kyllä
Tuotetyppi	Leikkuupihdit