



Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 140mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	724860 140
GTIN	4003773039488
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Kapea malli, induktiokarkaistut terät (noin 62 HRC).
Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	1,8 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	4 mm
Kokonaispituus	140 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei
päällekytkettävä aukaisujousi	ei

Tuotetyyppi

Leikkuupihdit