



Kovametallikärkinen iskuporasarja, Poran Ø: 5-14mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	789020 5-14
GTIN	4002395369997
Tuoteluokka	76G

Kuvaus

Malli:

- 2-leikkuinen. MS2:n kolme erityistä Power Breaker -rouhintahammasta tekevät porattavaan materiaaliin mikrohalkeamia nopeuttamaan porausta ja materiaalinpoistoa. Laadukkaiden, erittäin lujasti juotettujen kovametallikärkien ansiosta käyttöikä on pitkä jopa teräsbetonia porattaessa. Vahvistettu sydänosa vaimentaa värähtelyjä, ja iskuteho välittyy suoraan porankärkeen.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

Sisältö:

Iskupora nro 789000: à 1 kpl
koko 5; 6; 6, pituus 110 mm;
koko 6; 6; 8; 8; 10; 12; 14, pituus 160 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Poran Ø	5 - 14 mm

Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Plus
Tuotetyyppi	Kivipora

Tarvikkeet

Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 8X160 mm	789000 8X160
Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 10X160 mm	789000 10X160
Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 14X160 mm	789000 14X160
Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 12X160 mm	789000 12X160
Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 5X110 mm	789000 5X110
Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 6X110 mm	789000 6X110
Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 8X110 mm	789000 8X110
Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 6X160 mm	789000 6X160