

**Sivuleikkuri ERGO™, kromattu, Kokonaispituus: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	725240 160
GTIN	7314150106561
Tuoteluokka	730

**Kuvaus****Malli:**

Pihdit kromattu. **Progressiivisesti hiotut terät** lisäksi induktiokarkaistu (n. 62 HRC). Jyrkkä leikkuuviiste lähellä niveltä sopii kovalle materiaalille ja terävä leikkuuviiste kärjissä on ihanteellinen pehmeälle materiaalille. Paksuseinäiset kahvankuoret, **päälle- ja poiskytkettävä aukaisujousi.**

**Standardi:****DIN ISO 5749****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

**Tekninen kuvaus**

Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint.	2 mm
Kokonaispituus	160 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	paksuseinämainen ERGO®-kahvankuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei

päällekytkettävä aukaisujousi

kyllä

Tuotetyyppi

Leikkuupihdit